

USOS GENERALES DE LABORATORIO

GENERAL PURPOSE LABWARE

USO GERAL DE LABORATÓRIO



ASA DE PROTECCIÓN GOMA SILICONADA

Garantiza una protección segura de los envases calientes hasta +260 °C y fríos hasta -57 °C. Superficie interna con relieve que permite su sujeción de forma eficaz y segura.

HOT GRIP

SYLICON RUBBER

It provides protection against hot containers up to +260°C and cold containers down to -57°C. Internal relief surface.

PEGADOR DE PROTEÇÃO

BORRACHA DE SILICONE

Garante uma proteção segura para frascos aquecidos até +260°C e esfriados até -57°C. Superfície interna em relevo para proporcionar maior aderência e firmeza.

Art.
3915



VIALES PARA MUESTRAS CON TAPÓN

LDPE

Recipientes multiuso con tapón unido con lazo de seguridad para muestras de cualquier tipo. Ligeros e irrompibles. Se pueden usar como recipientes para pesar. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGÚN LAS SIGUIENTES NORMAS: DIRECTIVA 10/2011/CE**

SAMPLE VIALS

LDPE

General purpose containers with push on hinged lids. Flat bottomed. Lightweight and unbreakable. Can be used as weighing containers. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

RECIPIENTES PARA AMOSTRAS

LDPE

Recipientes multiuso com tampa de pressão presa com um encaixe de segurança integrado, para todos os tipos de amostras. Leves e inquebráveis. Podem ser utilizados como frascos para pesagem. **PADEQUADOS PARA CONTATO COM ALIMENTOS CONFORME: REGULAMENTAÇÃO EC 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Wall thick. mm	Weight g
730	1	8	32	0,98	0,71
731	2,5	14	31,5	0,83	1,55
737	5	15	49	0,93	2,5
732	8	17,2	57,6	1,20	3,5
733	7	22,8	32,9	1,35	3,5
734	20	24,8	74,5	1,6	9,7
735	35	31	74,5	1,6	14
736	25	31,3	52,5	1,6	61



RECIPIENTES CON TAPÓN DE ROSCA

LDPE

Cierre perfectamente estanco; ideales para guardar mercurio, etc. Se pueden extraer pequeñas cantidades de muestras de líquidos o sólidos de estos recipientes, sin problemas debidos a la existencia de obstáculos en el interior. Son además muy resistentes, con paredes de elevado grosor y una excelente resistencia química. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGÚN LAS SIGUIENTES NORMAS: DIRECTIVA 10/2011/CE**

SCREW CAP CONTAINERS

LDPE

Ideal for storing mercury etc. Leakproof. Small quantities of liquid or solid samples can be taken out by pipette/spatulas without the hindrance of internal shoulders. Sturdy, heavy walled with excellent chemical resistance. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

FRASCOS COM TAMPA DE ROSCA

LDPE

Fechamento hermético, ideais para conter mercúrio, etc. Esses frascos podem ser usados para quantidades pequenas de amostras líquidas ou sólidas, não apresentando obstáculos na parte interna. Além disso, são muito sólidos, com paredes muito espessas e excelente resistência química. **PADEQUADOS PARA CONTATO COM ALIMENTOS CONFORME: REGULAMENTAÇÃO EC 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø O.D mm	Ø I.D mm	h mm	Wall thick. mm	Weight g
910	5	21	17,6	35,7	1,7	11
911	10	21	17,6	58,4	1,7	13
912	30	35	31	53	2	22
913	60	35	31	94,2	1,7	29
914	90	54,5	50	63,4	2,2	44
916	180	54,5	50	109,6	2,2	61



PESAFILTROS PP

Estos recipientes ligeros, autoclavables y reutilizables reducen las correcciones a causa de la tara en las pesadas de precisión; disponen de tapa a presión hermética al aire. Resistencia óptima a los ácidos. El borde superior se puede doblar para facilitar el derrame de los líquidos. Quitese la tapa antes de la esterilización en autoclave. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

WEIGHING BOTTLES PP

Reduce the tare weight correction with these light weight, autoclavable, reusable translucent bottles. Airtight push on lids included. Highly resistant to acid attack. No internal shoulders to allow use of spatulas. Tops can be squeezed to assist pouring. Remove lid before autoclaving. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

PESA-FILTROS PP

Esses frascos leves, autoclaváveis e reutilizáveis reduzem as correções devidas à tara nas pesagens de precisão; são fornecidos com tampas de pressão herméticas. Ótima resistência aos ácidos. A borda superior pode ser dobrada para verter os líquidos. Aconselha-se retirar a tampa antes da autoclavagem. **PRODUTO ADEQUADO AO CONTATO COM OS ALIMENTOS.**

Art.	ml	Ext. Ø mm	Height mm	Tare g	Art.	ml	Ext. Ø mm	Height mm	Tare g
340	23	30	48	8	346	50	59	34	18
342	20	40	29	8	347	190	59	88	28
343	60	40	69	14	348	360	70	118	40
345	30	49	29	10					