

Agitadores Thermo Scientific Cimarec i Poly 15 y Multipoint

Disponibles en plataformas con hasta 15 posiciones

Estos agitadores de accionamiento inductivo Cimarec i ofrecen nuestras reconocidas funciones en una plataforma multipunto completamente sincronizada.

- Idóneos para aplicaciones de monitorización de masas y otras aplicaciones que requieren varios puntos de agitación
- Superficies de trabajo grandes y lisas de fácil limpieza
- La aceleración de inicio gradual es suave y garantiza un acoplamiento magnético adecuado
- El accionamiento inductivo garantiza la agitación completamente sincronizada en todas las posiciones



Cimarec i Multipoint 15

Agitador Cimarec i Poly 15 Multipoint

- Control por microprocesador preciso con pantalla digital brillante
- Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
- Carcasa de acero inoxidable resistente con revestimiento en polvo
- Velocidades de agitación de hasta 990 rpm
- Adecuados para vasos de precipitados de 15 x 250 ml o matraces de 6 x 1 l

Agitador Cimarec i Advanced Multipoint 6/15

- Protección de grado P64; limpieza sencilla con agua corriente
- Control por microprocesador preciso con pantalla digital brillante
- Carcasa de acero inoxidable hermética resistente a los productos químicos y fácil de limpiar
- Recuperación sencilla de los ajustes utilizados más recientemente
- Los ajustes de potencia regulables son independientes del control de velocidad
 - Reduce el consumo de energía
 - Disminuye el calor disipado
- Agitación suave y uniforme de tan solo 80 rpm
- Velocidades de agitación de hasta 2000 rpm
- Volúmenes de agitación de hasta 3 l por multipunto

Modelo	Posiciones de agitación	Nº pieza	Tensión/ Tipo enchufe	Velocidad (rpm)	Clase de protección	Ajustes de potencia (W)	Dimensiones An x F x Al (mm)	Peso (kg)
Poly 15	15	50094596	100-240 V	130-990	IP32	10	240 x 420 x 35	6
Multipoint 6	6	50093557	100-240 V	80-2000	IP64	5/10/15/20	240 x 420 x 35	7,5
Multipoint 15	15	50093538	100-240 V	80-2000	IP64	5/10/15/20	240 x 420 x 35	7,5

Condiciones de funcionamiento: - 10 a + 40 °C al 95 % de humedad relativa

Las unidades de 100-240 V incluyen un juego de cables con varios enchufes